

## Fini filter MS6N-LFM

Broj dela: 527671

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serijska                                  | MS                                                                                                                              |
| Veličina konstrukcije                     | 6                                                                                                                               |
| Dizajn                                    | Vlaknasti filter                                                                                                                |
| Finoća filtera                            | 0.01 µm...1 µm                                                                                                                  |
| Odvod kondenzata                          | potpuno automatski<br>potpuno automatsko, sa električnim upravljanjem<br>ručno aktiviranje<br>ručno okretanje<br>poluautomatski |
| Radni pritisak                            | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar<br>0 psi...290 psi                                                                              |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:-:4]<br>Inertni gasovi                                                       |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [3:-:2]<br>Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:-:3]                    |
| Zaštita posude                            | Plastična zaštitna korpa<br>integrisan kao metalni omotač                                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                 |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                               |
| Pogodnost za prehrambene proizvode        | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                         |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                  |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                                                                                  |
| Pokazivač diferencijalnog pritiska        | Optički prikaz<br>sa senzorom pritiska                                                                                          |
| Dozvola                                   | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                       |
| Vrsta pričvršćenja                        | po izboru:<br>Montaža voda<br>sa priborom                                                                                       |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°                                                                                                               |
| Materijal kućišta                         | Aluminijum liven pod pritiskom                                                                                                  |
| Materijal filtera                         | Vlakna od borsilikata                                                                                                           |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                                                                                                             |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                                                                  |