

# Baterija ventila za regulaciju pritiska LRB-1/4-D-O-K2-MINI

Broj dela: 528954

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Mini                                                                                           |
| Serijska                                                                 | D                                                                                              |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                                           |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                    |
| Dizajn                                                                   | direktno upravljani membranski regulacioni ventil<br>sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom     |
| Funkcija regulatora                                                      | Izlazni pritisak, konstantan<br>sa kompenzacijom pretpritiskom<br>sa sekundarnim odzračivanjem |
| Indikator pritiska                                                       | pripremljeno za G1/8                                                                           |
| Radni pritisak                                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                                            |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                   |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                                 |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1600 l/min                                                                                     |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                              |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Težina proizvoda                                                         | 760 g                                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | sa priborom                                                                                    |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/4                                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/4                                                                                           |
| Materijal priključne ploče                                               | Cink liven pod pritiskom                                                                       |
| Materijal operativnog dela                                               | PA                                                                                             |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                                            |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                                                       |