


# Vakuumska sesalna šoba OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD

Številka dela: 8037698

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer Lavalove šobe         | 0.7 mm                                                                                                                                                                                        |
| Dimenzija rasterja                   | 20 mm                                                                                                                                                                                         |
| Zasnova glušnika                     | odprt                                                                                                                                                                                         |
| Položaj vgradnje                     | poljubno                                                                                                                                                                                      |
| Karakteristika ejektorja             | visok vakuum<br>Standardno                                                                                                                                                                    |
| Finost filtra                        | 40 µm                                                                                                                                                                                         |
| Pomožno ročno upravljanje            | tipkalna                                                                                                                                                                                      |
| Integrirana funkcija                 | izmetalni impulz, električen<br>dušilka<br>vklopni ventil, električen<br>filter<br>Funkcija za varčevanje z zrakom, električna<br>protipovratni ventil<br>glušnik, odprt<br>Vakuumsko stikalo |
| Konstruktivna zgradba                | modularno                                                                                                                                                                                     |
| Odpornost proti kratkemu stiku       | da                                                                                                                                                                                            |
| Merilna veličina                     | relativni tlak                                                                                                                                                                                |
| Merilno načelo                       | piezoresistivno                                                                                                                                                                               |
| Funkcija preklopnega elementa        | Izklopni kontakt<br>vklopni kontakt                                                                                                                                                           |
| Preklopna funkcija                   | Okenski primerjalnik<br>primerjalnik pragovne vrednosti                                                                                                                                       |
| Ventilska funkcija                   | zaprt                                                                                                                                                                                         |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto     | za vse električne priključke                                                                                                                                                                  |
| Preklopni vhod v skladu s standardom | IEC 61131-2                                                                                                                                                                                   |
| Način prikazovanja                   | 4-mestno alfanumerično<br>LCD z osvetljenim ozadjem                                                                                                                                           |
| Območje prikaza                      | -0.999 bar...0 bar                                                                                                                                                                            |
| Prikazljiva(-i/-e) enota(-i/-e)      | bar                                                                                                                                                                                           |
| Območje nastavljanja histereze       | -0.9 bar...0 bar                                                                                                                                                                              |
| Možnosti nastavitvev                 | prek zaslona in tipk                                                                                                                                                                          |
| Prikazovalnik preklopnega položaja   | LCD                                                                                                                                                                                           |

| Značilnost                                       | Vrednost                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prikaz preklopnega stanja                        | optično                                                     |
| Območje nastavljanja pragovnih vrednosti         | -0.999 bar...0 bar                                          |
| Delovni tlak                                     | 2 bar...8 bar                                               |
| Delovni tlak za največji vakuum                  | 4.1 bar                                                     |
| Največji vakuum                                  | 93 %                                                        |
| Nazivni delovni tlak                             | 6 bar                                                       |
| Največji sesalni volumni tok proti atmosferi     | 16 l/min                                                    |
| Čas prezračevanja pri nazivnem delovnem tlaku    | 0.4 s                                                       |
| Območje delovne napetosti DC                     | 20.4 V...27.6 V                                             |
| Trajanje vklopa                                  | 100%                                                        |
| Induktivni zaščitni tokokrog                     | prilagojeno tuljavam MZ, MY, ME                             |
| Največji izhodni tok                             | 100 mA                                                      |
| Preostali tok                                    | 0.1 mA                                                      |
| Preklopni izhod                                  | PNP                                                         |
| Padec napetosti                                  | 2 V                                                         |
| Karakteristike tuljave                           | 24 V DC: faza nizkega toka 0,3 W, faza visokega toka 2,55 W |
| Odpornost proti preobremenitvi                   | na voljo                                                    |
| Odobritev                                        | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                           |
| Znak KC                                          | KC-EMV                                                      |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)             | v skladu z direktivo EU EMV                                 |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)         | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC            |
| Delovni medij                                    | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija         | delovanje z oljenjem ni mogoče                              |
| Razred korozijske odpornosti KBK                 | 2 – zmerna korozijska obremenitev                           |
| Skladnost z LABS                                 | VDMA24364 – cona III                                        |
| Temperatura medija                               | 0 °C...50 °C                                                |
| Relativna zračna vlažnost                        | 5–85 %                                                      |
| Raven zvočnega tlaka pri nazivnem delovnem tlaku | 58 dB(A)                                                    |
| Stopnja zaščite                                  | IP65                                                        |
| Temperatura okolice                              | 0 °C...50 °C                                                |
| Največji pritezni moment                         | 0,8 Nm z notranjim navojem<br>2,5 Nm s prehodno izvrtino    |
| Teža izdelka                                     | 330 g                                                       |
| Območje merjenja tlaka                           | -1 bar...0 bar                                              |
| Natančnost v ± % FS                              | 3 %FS                                                       |
| Preklopna logika vhodov                          | PNP (pozitivno preklapljanje)                               |
| Električni priključek                            | 5-polni<br>M12 x 1<br>Vtič                                  |
| Zaščita pred nepooblaščenimi posegi              | Koda PIN                                                    |
| Način pritrditve                                 | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>z opremo      |
| Pnevmatični priključek 1                         | QS-8                                                        |
| Pnevmatični priključek 3                         | Integriran glušnik                                          |
| Vakuumski priključek                             | QS-8                                                        |
| Napotek glede materialov                         | V skladu z RoHS                                             |
| Material tesnil                                  | NBR                                                         |
| Material lovilne šobe                            | POM                                                         |
| Material filtra                                  | Tkanina<br>PA<br>sintrano jeklo                             |
| Material filtrskega ohišja                       | Ojačan PA                                                   |

| Značilnost                     | Vrednost                               |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Material ohišja                | aluminijeva tlačna litina<br>Ojačan PA |
| Material vijaka za uravnavanje | Jeklo                                  |
| Material glušnika              | gnetna aluminijeva zlitina<br>PU-pena  |
| Material vijakov               | jeklo                                  |
| Material opazovalnega okenca   | PA                                     |
| Material ohišja vtiča          | Medenina, nikljana                     |
| Material zatičev               | Jeklo                                  |
| Material šobe                  | gnetna aluminijeva zlitina             |
| Material navojnega priključka  | Medenina, nikljana                     |