


# Ventil z zasučnim vzvodom VMEF-VB-M52-M-G14

Številka dela: 8048970

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | 5/2, monostabilen                                              |
| Način upravljanja                                            | mehanski                                                       |
| Konstruktivna širina                                         | 20 mm                                                          |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1200 l/min                                                     |
| Pnevmatični delovni priključek                               | G1/4                                                           |
| Delovni tlak                                                 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                       |
| Konstruktivna zgradba                                        | batni drsnik<br>Zasučni pogon                                  |
| Način vračanja                                               | mehanska vzmet                                                 |
| Nazivni premer                                               | 7 mm                                                           |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                                          |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                       |
| Način krmiljenja                                             | neposredno                                                     |
| Smer toka                                                    | obojestranski                                                  |
| Prekritje                                                    | pozitivno prekrivanje                                          |
| Največja hitrost aktiviranja pri stranskem aktiviranju       | 1 m/s                                                          |
| Največja preklopna frekvenca                                 | 2.5 Hz                                                         |
| Kot odmikala                                                 | 45 stp                                                         |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Napotek glede temperature okolice                            | vpliv toplote na obrabo                                        |
| Sprožilni navor                                              | 1.2 Nm                                                         |
| Teža izdelka                                                 | 238 g                                                          |
| Način pritrditve                                             | s prehodno izvrtino                                            |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1/4                                                           |

| Značilnost               | Vrednost                         |
|--------------------------|----------------------------------|
| Pnevmatični priključek 4 | G1/4                             |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/4                             |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS                  |
| Material pokrova         | Ojačan PA                        |
| Material tesnil          | NBR                              |
| Material ohišja          | Aluminijasta zlitina, eloksirana |