

Cev iz umetne mase PTFEN-16X2,5-NT-25

Številka dela: 8061177

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	16 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	160 mm
Notranji Ø	11 mm
Najmanjši polmer upogibanja	109 mm
Napotek za uporabo	gibka cev brez potiska
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Material za požarni preskus	UL94 V-0
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...150 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.228 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 16 mm
Barva	naravno
Trdota po Shoru	D 55 +/-5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PTFE