


Povezovalni kabel NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE5

Številka dela: 8078242

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 61076-2-101 EN 61984
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Predvidena uporaba	Povezovalni kabel povezuje poljske naprave (senzorje, pogone) s krmilniki.
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 2 (ATEX) con 22 (ATEX)
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E253748
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Pogostost priključka	100
Teža izdelka	85 g
Napotek za uporabo	Izpolnjuje zahteve v skladu z IEC 61010-1 in 61010-2-202, zlasti za električne ventile Festo. Za napajanje ventilov Festo z električnim pogonom so dovoljeni samo energetsko omejeni tokokrogi z največjim tokom 4 A pri največji napetosti odprtega tokokroga 30 V DC.
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka s šestkotnikom SW13 in vzdolžnim rebričenjem vrtljivo
Električni priključek 1, združljiv tip montaže	Združljivo z vrtljivim/nevrtljivim varovalom vijaka
Električni priključek 1, dodelitev priključkov	Nožica 1 = BN Nožica 2 = WH Nožica 3 = BU Nožica 4 = BK Nožica 5 = GY

Značilnost	Vrednost
Električni priključek 1, prikaz	brez
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	5
Električni priključek 2, dodelitev priključkov	Nožica 1 = BN Nožica 2 = WH Nožica 3 = BU Nožica 4 = BK Nožica 5 = GY
Električni priključek 2, prikaz	brez
Območje delovne napetosti DC	0 V...60 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...48 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Dolžina kabla	2.5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige/robote odporno proti obrabi nizka oprijemljivost zavira gorenje in samougasljivo
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo Vzvojnna trdnost: > 300 000 ciklov, $\pm 270^\circ/0,1$ m Trajna upogibna trdnost: > 50000 ciklov, polmer upogibanja 5 mm Energetska veriga: > 5 mio. ciklov, polmer upogibanja 28 mm
Napotek glede preskusnih pogojev vodnika	preverjeno pri 23 °C
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	14 mm
Premjer kabla	4.5 mm
Zgradba kabla	5 x 0,25 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ²
Konci žil	brez plašča topo odrezani
Stopnja zaščite	IP65 IP68 IP69K
Posebne lastnosti	Odpornost proti UV-svetlobi odporno proti hidrolizi odpornost proti hladilnim mazalnim snovem odpornost proti mikrobom odpornost proti olju odpornost proti ozonu
Uporaba na prostem	Mesta uporabe z neposredno klimatsko izpostavljenostjo na prostem, razred D1 v skladu z IEC 60654-1
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Napotek glede temperature okolice	-40–50 °C pri načinih uporabe UL
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-20 °C...85 °C
Napotek glede temperature okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-20–50 °C pri načinih uporabe UL
Temperatura skladiščenja	-25 °C...55 °C
Napotek glede temperature skladiščenja	za kratkotrajni prevoz v embalaži -40... 85 °C
Relativna zračna vlažnost	največ 93 % pri 40 °C
Nazivna višina uporabe	≤ 2000 m NHN
Kategorija prenapetosti	II
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	Brez FCKW V skladu z RoHS brez kadmija brez halogenov brez estrov fosforjeve kisline
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material varovala vijaka	Cinkova tlačna litina, nikljana
Material tesnil	FPM
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena
Material izolacijskega ovoja	PP