

# Kompaktni valj ADN-S-16-20-A-P-A

Številka dela: 8091674

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 20 mm                                                               |
| Premer bata                                               | 16 mm                                                               |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                 |
| Konec batnice                                             | zunanjí navoj                                                       |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica                                                      |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Različice                                                 | enostranska batnica                                                 |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Razred čistih prostorov                                   | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                     |
| Temperatura okolice                                       | 0 °C...60 °C                                                        |
| Udarne energija v končnih položajih                       | 0.15 J                                                              |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 90 N                                                                |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 121 N                                                               |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 11 g                                                                |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 4 g                                                                 |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 42 g                                                                |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 18 g                                                                |
| Način pritrditve                                          | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>z opremo<br>izbirno:  |
| Pnevmatični priključek                                    | M5                                                                  |
| Napitek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pokrova                                          | Aluminijasta zlitina, eloksirana                                    |

| Značilnost                 | Vrednost                         |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material dinamičnih tesnil | NBR<br>TPE-U (PU)                |
| Material ohišja            | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material batnice           | visoko legirano nerjavno jeklo   |