

Električni cilindar EPCC-BS-45-

Broj dela: 5428878

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	45
Hod	25 mm...300 mm
Rezerva u hodu	0 mm
Navoj klipnjače	M10x1,25
Reverzni zazor	100 µm
Prečnik klatna	10 mm
Korak vretena	3 mm/o...10 mm/o
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	1 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj Unutrašnji navoj
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Dizajn	Električni cilindar sa pogonom kugličnog vijka
Tip vretena	Kuglični vijak
Zaštita od obrtanja/vodica	klizno vođen
Maks. ubrzanje	5 m/s ² ...15 m/s ²
Maks. broj obrtaja	3600 1/min
Maks. brzina	0.08 m/s...0.6 m/s
Maks. brzina referentnog kretanja	0.01 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,02 mm
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Klasa 9 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP40

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.012 J
Maks. pogonski momenat	0.4 Nm...0.9 Nm
Maks. momenat Mx	0 Nm
Maks. momenat My	2.9 Nm
Maks. momenat Mz	2.9 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	180 N
Maks. sila pomaka Fx	450 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.08 Nm...0.16 Nm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	60 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	30 kg
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.0503 kgcm ² ...0.0711 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.0023 kgcm ² ...0.0253 kgcm ²
Momenat inercije JO	0.0109 kgcm ² ...0.0153 kgcm ²
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	179 g...521 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	4.9 g...17.2 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	555 g...1592 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	41 g...53 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vretenaste navrtke	Čelik
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja