


Reduktorska enota EMGA-80-P-G8-EAS-80

Številka dela: 8141741

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	80 mm
Velikost prirobnice motorja	80 mm
Zračnost zasuka	0.12 stp
Vrsta gonila	Planetno gonilo
Prestavno razmerje	8:1
Največja vrtilna hitrost pogona	7000 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	50 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	0.37 kgcm ²
Maks. odgonski navor	190 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	97 %
Vzvojnina togost	8.4 Nm/arcmin
Teža izdelka	2000 g
Dovoljena aksialna obremenitev gredi	1000 N
Dovoljena radialna obremenitev gredi	750 N
Vmesnik gonila, odgonska stran	80G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	80P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS