


**Blažilnik**  
**DYEF-G8-M6-Y1F**  
Številka dela: 8160236

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                       | Vrednost                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                         | M6                                                                                            |
| Hod                              | 3.1 mm                                                                                        |
| Blaženje                         | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s kovinskim omejevalnikom |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                                                                      |
| Zaznavanje položaja              | brez                                                                                          |
| Največja hitrost naleta          | 0.8 m/s                                                                                       |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                             |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                                                |
| Temperatura okolice              | 0 °C...60 °C                                                                                  |
| Dolžina blaženja                 | 3.1 mm                                                                                        |
| Največji pritezni moment         | 1 Nm                                                                                          |
| Največja poraba energije na hod  | 0.03 J                                                                                        |
| Teža izdelka                     | 10.8 g                                                                                        |
| Način pritrditve                 | z navojno tulko                                                                               |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                                                               |
| Material tesnil                  | NBR                                                                                           |
| Material ohišja                  | visoko legirano jeklo                                                                         |