

Omrežni priključni vtič NECL-S-L12W5-C2-Q10

Številka dela: 8166792

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-111
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E474609
Način pritrditve	vijačna vez
Kabelski izhod	pod kotom
Napotek glede kabelskega izhoda	lahko se premakne do 72
Teža izdelka	45.69 g
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, L-kodiran v skladu s standardom EN 61076-2-111
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...63 V
Nazivna delovna napetost DC	63 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	16 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Dovoljen premer kabla	8 - 13 mm za električni priključek 1
Nazivni prečni prerez vodnika	2.5 mm ² AWG14
Napotek glede prečnega prereza priključka	največ 1,5 mm ² /AWG16 pri uporabi kabelskih tulk
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-40 °C...105 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Material varovala vijaka	Cinkova tlačna litina, nikljana

Značilnost	Vrednost
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena