

# Plastično crevo PAN-12X1,75-GN

Broj dela: 553922

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 12 mm                                                                 |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 64 mm                                                                 |
| Unutrašnji prečnik                               | 8.4 mm                                                                |
| Min. radijus skretanja                           | 29 mm                                                                 |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                           |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Dozvola                                          | TÜV                                                                   |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00                                                      |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Temperatura okruženja                            | -30 °C...80 °C                                                        |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.06 kg/m                                                             |
| Pneumatski priključak                            | Utični priključak, spoljašnji Ø 12 mm                                 |
| Boja                                             | zeleno                                                                |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 55 +/-3                                                             |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                        |
| Materijal creva                                  | TPE-A                                                                 |