


Mehko prijemalo HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

Številka dela: 8207884

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Delovni hod	30 mm...125 mm
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti	80 mm
Največji prijemalni premer	110 mm
Vrsta pogona	pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Funkcija prijemala	prilagodljiva
Število prstov prijemala	4
Konstruktivna zgradba	oblikovno prileganje trenje
Delovni tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Razpočni tlak kape	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Največja delovna frekvenca vpenjala	5 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Stopnja zaščite	IP69K
Skupna prijemalna sila	23 N
Teža izdelka	632 g
Način pritrditve	po ISO 9409-1-50-4-M6
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterja	Ojačan PA

Značilnost	Vrednost
Material vijakov	nerjavno jeklo
Material prijemala	VMQ (silikon), zaznavanje kovine
Material pokrovčka	Ojačan PA
Barva	modra
Trdota po Shoru	A 40 +5