


Povezovalna plošča VABX-A-S-EL-E12-CTED-MPRJ45-SHUH-XL

Številka dela: 8208384

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	1 2
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Položaj priključitve	na strani
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Diagnostika prek LED-diode	diagnostila na modul
Diagnostika prek notranje komunikacije	Podnapetostno logično napajanje PS Prenapetostno logično napajanje PS
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Največje število ventilskih tuljav	128
Združljivo z	Ventilski tokot VTUX-A-S
Dimenzije Š x D x V	26 mm x 104 mm x 92 mm
Induktivni zaščitni tokokrog	vgrajeno
Lasten odjem toka pri nazivni delovni napetosti elektronike/senzorjev	tipično 50 mA
Napotek glede delovne napetosti	Potrebni so napajalniki SELV/PELV Upoštevajte padec napetosti
Poraba energije pri 24 VDC	1.2 W
Največje tokovno napajanje	2 x 4 A (potrebna zunanja varovalka)
Nazivna delovna napetost, DC, elektronika/senzorji	24 V
Nazivna delovna napetost DC, obremenitev	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Ločitev potencialov, izhodi, kanal – interna komunikacija	da
Ločitev potencialov med napajalno napetostjo elektronike/senzorike in bremenom/ventili	da
Protokol	CC-Link EtherCAT PROFINET
Stopnja umazanosti	2
Dovoljena nihanja napetosti, elektronika/senzorji	± 25 %
Dovoljena nihanja napetosti, obremenitev	± 10 %
Napajanje, funkcija	Elektronika/senzorji in dohodna obremenitev

Značilnost	Vrednost
Napetostno napajanje, vrsta priključka	sponska letev
Napetostno napajanje, priključna tehnika	Sponska letev, 5-polna
Napetostno napajanje, število polov/žil	5
Podnapetost bremena/ventilov (diagnostično sporočilo)	21.1 V
Odobritev	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 %
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikanjem	PELV SELV
Stopnja zaščite	IP20
Kategorija prenapetosti	II
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Nazivna višina uporabe	<= 2000 m NHN
Največja višina postavitve	3500 m
Največji pritezni moment pri stenski montaži	6 Nm
Teža izdelka	227 g
Električno krmljenje	Vmesnik AP
Najdaljša dolžina kabla	50 m
Komunikacijski vmesnik, funkcija	Sistemska komunikacija XF1 IN / XF2 OUT
Komunikacijski vmesnik, vrsta priključka	2 x doza
Komunikacijski vmesnik, priključna tehnika	RJ45
Komunikacijski vmesnik, število polov/žil	4
Komunikacijski vmesnik, protokol	CC-LINK EtherCAT PROFINET
Komunikacijski vmesnik, zaščita	da
Kabelski izhod	ravna oblika
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve	s prehodno izvrtino za vijak M5
Pnevmatični priključek 1	za vložek 15 mm
Pnevmatični priključek 5	za vložek 15 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	ojačan PA
Material pokrova	Ojačan PA
Material tesnil	NBR
Material tulke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo