

Kabel motorja NEBM-H17G12-FH-5-Q9N-R3LEG14

Številka dela: 8226144

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61984
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Teža izdelka	1.12 kg
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	hibridna doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M21x1
Električni priključek 1, število polov/žil	12
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	12
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	RJ45 in odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	14
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	12
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	vstavljen
Območje delovne napetosti DC	0 V...850 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...630 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	17.8 A
Odpornost proti udarni napetosti	6 kV
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	primerno za uporabo v živilski industriji
Preskusni pogoji vodnika	Pogoji preskusa na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	57.5 mm
Premer kabla	11.5 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,3 mm
Zgradba kabla	4 x 1,5 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)

Značilnost	Vrednost
Nazivni prečni prerez vodnika	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ² 1.5 mm ²
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP20 IP69K
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-25 °C...80 °C
Kategorija prenapetosti	III
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez halogenov
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	TPE-E
Barva kabelskega plašča	siva
Material izolacijskega ovoja	PP