



Zakretni pogon DSM-T-12-270-CC-FW-A-B

Broj dela: 1145089

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Ugao amortizacije	15 deg
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...246 deg
Ugao zakretanja	0 deg...246 deg
Dozvoljeni radijus zaustavljanja	15 mm
Prigušenje	Amortizer sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-3 deg
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Zakretno krilo
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
Preciznost ponavljanja	0.1 deg
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. pričvrсна sila	90 N
Maks. aksijalna sila	18 N
Maks. radijalna sila	45 N
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.5 Nm
Dozvoljeni maseni moment inercije	0.008 kgm ²
Težina proizvoda	390 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pogonskog vratila	Čelik niklovano

Karakteristika	Vrednost
Radni material zaptivki	TPE-U(PU)
Material kučišta	Aluminijumska legura za obrada