

# Podmazivač MS9-LOE-G-U

Broj dela: 564144

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | 9                                                                         |
| Serijska                                       | MS                                                                        |
| Ugradni položaj                                | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Dizajn                                         | Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom                                 |
| Maks. količina ulja za punjenje                | 490 ml                                                                    |
| Zaštita posude                                 | integrisan kao metalni omotač                                             |
| Radni pritisak                                 | 1 bar...16 bar                                                            |
| Minimalni protok za funkciju podmazivača       | 100 l/min                                                                 |
| Zaštita od eksplozije                          | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)        |
| ATEX kategorija za gas                         | II 2G                                                                     |
| ATEX kategorija za prašinu                     | II 2D                                                                     |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex h IIC T6 Gb X                                                          |
| Eksplozivna zaštita od paljenja prašine        | Ex h IIIC T60°C Db X                                                      |
| Ex temperatura u okruženju                     | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C                                                      |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura skladištenja                       | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura medija                             | -10 °C...60 °C                                                            |
| Viskozitet ulja                                | ISO VG 32                                                                 |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C                                                            |
| Težina proizvoda                               | 2000 g                                                                    |
| Vrsta pričvršćenja                             | Ugradnja voda<br>sa priborom                                              |
| Materijal poklopca                             | PA-ojačan                                                                 |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                            |
| Materijal priključne ploče                     | Aluminijum liven pod pritiskom                                            |
| Radni materijal zaptivki                       | NBR                                                                       |
| Materijal kućišta                              | Aluminijum liven pod pritiskom                                            |

| Karakteristika             | Vrednost                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Materijal konektora modula | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal omotača          | Aluminijumska legura za obrada |
| Materijal zaptivke omotača | NBR                            |
| Materijal providne ploče   | PA                             |