

Priključni kabl NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8

Broj dela: 564189

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	Dimenzija prema EN 61076-2-101
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	47 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju Strana upravljanja
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 specifično kodirano za Festo
Električni priključak 1, broj polova/žica	8
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa SW14 i dugačkim nareckanim vijkom
Električni priključak 2, funkcija	Strana uređaja u polju Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	M12x1 specifično kodirano za Festo
Električni priključak 2, broj polova/žila	8
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa SW14 i dugačkim nareckanim vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	7 A
Napomena o opteretivosti struje pri 40 °C	1,5 A za poprečni presek voda 0,14 mm²
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Dužina kabla	0.25 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	24 mm
Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova	56 mm
Prečnik kabla	8 mm

Karakteristika	Vrednost
Tolerancija, prečnik kabla	0,2 mm
Struktura kabla	$(1 \times (4 \times 0,14 \text{ mm}^2)) + 4 \times 0,75 \text{ mm}^2$
Nominalni poprečni presek voda	0.14 mm ² 0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Posebne karakteristike	otporno na ulje
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez halogena
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	svetlosiva
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Mesing, niklovani
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni
Materijal izolacionog omotača	PP