


Utičnica MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Broj dela: 570367

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 175301-803
Odgovara standardu	EN 61984
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabla	pod uglom
Napomena o izlazu kabla	može se premestiti za 90°
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka oblik C, prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	na elektromagnentnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 2, broj polova/žila	3
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	3
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	6 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Priključak zaštitnog voda	postoji
Kablovski konektor	M12x1,5
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...6 mm
Poprečni presek priključka	0.25 mm ² ...0.5 mm ²

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...125 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Napomena o stepenu zaprljanja	u montiranom stanju
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA-ojačan
Boja kućišta	crno
Radni materijal zaptivki	HNBR
Materijal utičnih kontakata	Mesing, kalajisan