


Pljosnat cilindar DZH-63-250-PPV-A

Broj dela: 14082

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	250 mm
Prečnik klipa	63 mm ekvivalentan prečnik
Navoj klipnjače	M16x1,5
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	0.67 deg
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Zaštita od obrtanja/vodica	Ovalni klip
Radni pritisak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	23 mm
Maks. obrtni momenat sa zaštitom od obrtanja	2 Nm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	1682 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	1870 N
Pokretna masa	1169 g
Težina proizvoda	3561 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	69.6 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	1820 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa unutrašnjim navojem sa priborom
Pneumatski priključak	G3/8

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum
Radni material zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kučišta	Aluminijum
Materijal zaptivke klipa	TPE-U(PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik