


Bus node CTEU-AS

Broj dela: 572555

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	AS interfejs
Dimenzija Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimenzija mrežice	40 mm
Vrsta pričvršćenja	na električnom interfejsu na električnu priključnu bazu
Težina proizvoda	90 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju nekorišćeni priključci zatvoreni
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
LED prikaz, specifično za proizvod	PS: pogonski napon za snabdevanje elektronike i opterećenja X1: Sistemski status modula na I-izlazu 1
LED prikaz specifičan za bus	AS-i: AS interfejs pogon
Dijagnostika	Greška u komunikaciji Dijagnostika sistema Prenizak napon
Kontrolni elementi	DIL preklopnik
Interfejs sabirnice polja, vrsta	AS interfejs
Interfejs sabirnice polja, protokol	AS interfejs
Interfejs sabirnice polja, vrsta priključka	Priključak
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101

Karakteristika	Vrednost
Interfejs sabirnice polja, broj polova/žice	4
Interfejs sabirnice polja 2, funkcija	Odlazno mrežno priključenje Napajanje
Interfejs sabirnice polja 2, vrsta priključka	Utičnica
Interfejs sabirnice polja 2, tehnika priključivanja	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Interfejs sabirnice polja 2, broj polova/žica	4
Maks. adresni kapacitet ulaza	2 bajt
Maks. adresni kapacitet izlaza	2 bajt
Parametrizacija	Watchdog disable Watchdog enable
Interno vreme ciklusa	10 ms
Podrška u konfigurisanju	Nema
Opseg radnog pritiska DC	20 V...31.6 V
Nominalni radni napon DC	30 V
Maks. napajanje strujom	4 A
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 50 mA