


Uložak cilindra EGZ-6-10

Broj dela: 15034

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	10 mm
Prečnik klipa	6 mm
Prigušenje	bez prigušenja
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Dizajn	Klip Klipnjača Kučište cilindra
Prepoznavanje položaja	bez
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:...]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1 mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [7:...]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje pogona	8 Nm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	13.9 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa spoljašnjim navojem sa osiguravajućom navrtkom
Pneumatski priključak	M3
Materijal poklopca	POM
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kučišta	Mesing niklovano
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik