

# Elektromagnetni ventil VUVS-L30-M32U-AD-N38-F8

Broj dela: 575641

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 otvoreno monostabilno                                                      |
| Vrsta aktiviranja                                                        | električni                                                                     |
| Veličina ventila                                                         | 31 mm                                                                          |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 2300 l/min                                                                     |
| Pneumatski radni priključak                                              | 3/8 NPT                                                                        |
| Radni pritisak                                                           | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                           |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | pneumatska opruga                                                              |
| Dozvola                                                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                      |
| Maritime klastifikacija                                                  | vidi sertifikat                                                                |
| Institucija koja izdaje sertifikat                                       | DNVGL-TAA000011J                                                               |
| Nominalna širina                                                         | 9.4 mm                                                                         |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | sa mogućnošću prigušivanja                                                     |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                           |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                    |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | zaustavno<br>impulsno                                                          |
| Vrsta upravljanja                                                        | sa predupravljanjem                                                            |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom                                       | interno                                                                        |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                              |
| Prekrivanje                                                              | pozitivno preklapanje                                                          |
| b-vrednost                                                               | 0.3                                                                            |
| C-vrednost                                                               | 9.1 l/sbar                                                                     |
| Uklopno vreme isklj.                                                     | 37 ms                                                                          |
| Uklopno vreme uklj                                                       | 19 ms                                                                          |
| Maks. pozitivni impuls ispitivanja pri signalu 0                         | 2000 µs                                                                        |
| Maks. negativni impuls ispitivanja pri signalu 1                         | 3600 µs                                                                        |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |

| Karakteristika                              | Vrednost                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na oscilacije                     | Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Otpornost na udare                          | Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27         |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK   | 2 - umerena izloženost koroziji                                                    |
| LABS usklađenost                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Klasa za čiste sobe                         | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                                          |
| Temperatura medija                          | -10 °C...60 °C                                                                     |
| Upravljački medijum                         | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Temperatura okruženja                       | -10 °C...60 °C                                                                     |
| Težina proizvoda                            | 354 g                                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                          | na priključnoj lajsni sa prolaznim otvorom po izboru:                              |
| Priključak / otvor za ventilaciju           | nije registrovano                                                                  |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82 | 10-32 UNF-2B                                                                       |
| Pneumatski priključak 1                     | 3/8 NPT                                                                            |
| Pneumatski priključak: 2                    | 3/8 NPT                                                                            |
| Pneumatski priključak 3                     | 3/8 NPT                                                                            |
| Napomena o materijalu                       | RoHS-usaglašen                                                                     |
| Radni materijal zaptivki                    | HNBR<br>NBR                                                                        |
| Materijal kućišta                           | Aluminijum liven pod pritiskom lakirano                                            |
| Materijal zasuna klipa                      | Aluminijumska legura za obradu                                                     |
| Materijal vijaka                            | Čelik, niklovani                                                                   |