


# Prigušno-nepovratni ventil GR-1/8-B

Broj dela: 151215

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                               | Povratna funkcija prigušnice                                                                                |
| Pneumatski priključak 1                        | G1/8                                                                                                        |
| Pneumatski priključak: 2                       | G1/8                                                                                                        |
| Podesivi element                               | Nareckani vijak                                                                                             |
| Vrsta pričvršćenja                             | po izboru:<br>Ugradnja na prednju tablu<br>sa prolaznim otvorom                                             |
| Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja | 210 l/min                                                                                                   |
| Standardni nominalni protok u povratnom smeru  | 180 l/min...275 l/min                                                                                       |
| Radni pritisak                                 | 0.5 bar...10 bar                                                                                            |
| Temperatura okruženja                          | -20 °C...60 °C                                                                                              |
| Materijal kućišta                              | Aluminijumska legura za obrada                                                                              |
| Zaštita od eksplozije                          | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                                                 |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                     |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                              |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Temperatura medija                             | -20 °C...60 °C                                                                                              |
| Nominalna širina                               | 3 mm                                                                                                        |
| Težina proizvoda                               | 31 g                                                                                                        |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                                              |
| Radni materijal zaptivki                       | NBR                                                                                                         |
| Materijal rukavca                              | POM                                                                                                         |

| Karakteristika                  | Vrednost                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Materijal regulacionog zavrtnja | visokolegirani čelik           |
| Materijal navrtke               | Aluminijumska legura za obrada |