

Mrežno čvorište CTEU-CC

Broj dela: 1544198

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	CC-link
Dimenzija Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimenzija mrežice	40 mm
Vrsta pričvršćenja	na električnom interfejsu na električnu priključnu bazu
Težina proizvoda	90 g
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju nekorišćeni priključci zatvoreni
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
LED prikaz, specifično za proizvod	PS: pogonski napon za snabdevanje elektronike i opterećenja X1: Sistemski status modula na I-izlazu 1 X2: Sistemski status modula na I-izlazu 2
LED prikaz specifičan za bus	Err: Greška prilikom prenosa podataka Run: Sabirnica aktivna
Dijagnostika	Greška u komunikaciji Dijagnostika sistema Prenizak napon
Kontrolni elementi	DIL preklopnik
Napomena o interfeisu sabirnice polja	Open Style (navojna stezaljka, 5-polna, vrsta zaštite IP20) opciona priključna tehnika sa priborom:
Interfejs sabirnice polja, vrsta	Serijski interfejs

Karakteristika	Vrednost
Interfejs sabirnice polja, protokol	CC-LINK®
Interfejs sabirnice polja, vrsta priključka	Utičnica
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja	Sub-D
Interfejs sabirnice polja, broj polova/žice	9
Interfejs sabirnice polja, galvansko razdvajanje	da
Interfejs sabirnice u polju, stopa prenosa	156 - 10000 kbit/s
Maks. adresni kapacitet ulaza	16 bajt
Maks. adresni kapacitet izlaza	16 bajt
Parametrizacija	Aktiviranje dijagnostike Failsafe i Idle reakcija
Interno vreme ciklusa	1 ms po 1 bajtu korisnih podataka
Dodatne funkcije	Mogućnost prikaza sistemskog statusa preko procesnih podataka
Napajanje, funkcija	Elektronika i opterećenje
Napajanje, vrsta priključka	Priključak
Napajanje, tehnika priključivanja	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Napajanje, broj polova/žica	5
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Maks. napajanje strujom	4 A
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 70 mA