


# Viljuškasta glava SG-M16X1,5

Broj dela: 6146

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M16x1,5
Odgovara standardu	DIN 71752 ISO 8140
Navojni priključak	Unutrašnji navoj M16x1,5
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	4 kN
Težina proizvoda	375 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal osovinice	Čelik pocinkovano
Materijal viljuške	Čelik pocinkovano
Materijal navrtke	Čelik pocinkovano