

# Prigušnica VFFG-T-M5-7

Broj dela: 8025711

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                               | Funkcija prigušivanja                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                             | sa navojem                                                                     |
| Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja | 19.1 l/min                                                                     |
| Radni pritisak                                 | -0.9 bar...10 bar                                                              |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...60 °C                                                                  |
| Nominalna širina                               | 0.7 mm                                                                         |
| b-vrednost                                     | 0.5                                                                            |
| C-vrednost                                     | 0.07 l/sbar                                                                    |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja                       | -20 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                               | 0.5 g                                                                          |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal šupljeg vijka                        | PA                                                                             |