

Električni interfejs CPX-CTEL-4-M12-5POL

Broj dela: 1577012

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	I-port
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Težina proizvoda	110 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
Maks. dužina kabla	20 m
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
LED prikazi	Status/dijagnostika I-porta Status modula Status napajanja pod opterećenjem Status napajanja sistema
Dijagnostika	Greška u komunikaciji Kratak spoj modula Dijagnostika orijentisana na modul Prenizak napon
Kontrolni elementi	DIL preklopnik
Maks. adresni kapacitet ulaza	32 bajt
Maks. adresni kapacitet izlaza	32 bajt
Parametrizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe za svaki kanal Forsiranje po kanalu Idle režim za svaki kanal Parametar modula Režim zamene alata
Interno vreme ciklusa	1 ms po 1 bajtu korisnih podataka
Dodatne funkcije	Modul za zamenu alata

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak	4x utičnica 5-polni A-kodirano M12
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 65 mA
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Maks. sabirna struja na izlazima po kanalu	4 x 1,6 A
Maks. napajanje strujom po kanalu	4 x 1,6 A
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	Da, kod korišćenja međunapajanja
Broj interfejsa uređaja	4