

# Elektromagnetna zavojnica VACF-A-A1-5

Broj dela: 8030821

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                           | Vrednost                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ugradni položaj                                          | Proizvoljan                     |
| Odgovara standardu                                       | IEC 61010-1                     |
| Trajanje uključivanja                                    | 100%                            |
| Klasa izolacionog materijala                             | H                               |
| Karakteristične vrednosti za kaleme                      | 12 V DC: 2,8 W                  |
| Dozvoljene oscilacije napona                             | +/- 10 %                        |
| Dozvola                                                  | c UL us - Recognized (OL)       |
| Maritime klastifikacija                                  | vidi sertifikat                 |
| Institucija koja izdaje sertifikat                       | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122  |
| Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija | -20 - 50 °C                     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                                         | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura medija                                       | -20 °C...50 °C                  |
| Vrsta zaštite                                            | IP65                            |
| Temperatura okruženja                                    | -20 °C...60 °C                  |
| Težina proizvoda                                         | 83.1 g                          |
| Električni priključak                                    | Oblik A<br>prema EN 175301-803  |
| Vrsta pričvršćenja                                       | sa nazubljenom navrtkom         |
| Napomena o materijalu                                    | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal kućišta                                        | PA<br>Čelik                     |
| Materijal elektromagnetne zavojnice                      | Bakar<br>Čelik<br>Termoplast    |
| Materijal kalema                                         | Bakar                           |