

Ulazni modul CTMM-S1-D-8E-M8-3

Broj dela: 8047505

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	27 mm x 123 mm x 40 mm
Dimenzija mrežice	28 mm
Težina proizvoda	75 g
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Maks. dužina kabla	30 m
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Dijagnostika putem LED-a	Greška po modulu Status svakog kanala
Broj izlaza	0
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalni radni napon DC elektronika/senzori	24 V
Dozvoljene oscilacije napona elektronike i senzora	± 25 %
Potrošnja sopstvene struje pri nominalnom radnom naponu elektronike/senzora	tipično 12 mA
Električni priključak ulaza, funkcija	Digitalni ulaz
Električni priključak na ulazu, vrsta priključka	8x utičnica
Električni priključak ulaz, tehnika priključivanja	M8x1, A kodirano u skladu sa EN 61076-2-104
Električni priključak na ulazu, broj polova/žica	3
Broj ulaza	8
Karakteristična linija ulaza	prema IEC 61131-2, tip 3

Karakteristika	Vrednost
Preklopni nivo	Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 11\text{ V}$
Logika uključivanja ulaza	PNP (prebacuje na plus)
Vreme odskakanja ulaza	0,1 ms
Maks. sabirna struja na ulazima po modulu	0.2 A
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	ne
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač