

Komplet servo-presa YJKP

Broj dela: 8077950

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Sila presovanja	0 kN...17 kN
Radni hod	100 mm...400 mm
Dužina kabla	5 m...15 m
Frekvencija skeniranja	1000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta motora	Servo motor
Maks. ubrzanje	2 m/s ²
Trajanje uključivanja	100%
Brzina pomaka	0 mm/s...250 mm/s
Preciznost u ± % FS	0.25 %FS
Maks. korisno opterećenje	19.5 kg...95 kg
Težina proizvoda	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP20
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III