


Kontrolni modul ventila VAEM-V-S8EPRS2

Broj dela: 8088772

FESTO



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	92 mm x 100 mm x 28 mm
Dijagnostika putem LED-a	Error Run
Dijagnostika preko sabirnice	Prekid žice na izlazu Kratak spoj/preopterećenje izlaza Greška u parametrisanju Nedovoljni napon napajanja pod opterećenjem
Ugradni položaj	Proizvoljan
Parametrizacija	Podešavanje parametara po izlazu
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Kontrolni elementi	DIP preklopnik za Baud stopu
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	36 mA
Prag okidanja	Nivo 14 V ... 24 V
Opseg napona pod opterećenjem DC	8 V...24 V
Maks. broj izlaza	8
Struja pritezanja, po izlazu	20 mA...1000 mA
Struja zadržavanja, po izlazu	20 mA...400 mA
Struja privlačenja, ukupno	4 A
Struja zadržavanja, ukupno	1.8 A
Vreme pritezanja	100 ms
Preciznost vremena	0.2 ms
Nominalni radni napon DC	24 V
Stepen zaprljanja	2
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Napajanje, funkcija	Digitalni ulaz okidača Napajanje
Napajanje, vrsta priključka	Priključak
Napajanje, tehnika priključivanja	Utični spjač provodničkih ploča RM 3,5 mm
Napajanje, broj polova/žica	5
Komunikacioni interfejs, vrsta priključka	Utičnica
Komunikacioni interfejs, tehnika priključivanja	M8x1, A-kodirano prema EN 61076-2-104
Komunikacioni interfejs, broj polova/žice	4
Interfejs komunikacije, funkcija	Parametrisanje i puštanje u rad

Karakteristika	Vrednost
Interfejs komunikacije, protokol	ASCII preko RS232
Komunikacioni interfejs, stopa prenosa	9,6 - 115,2 kBd
Komunikacioni interfejs, galvansko razdvajanje	ne
Ethernet interfejs, vrsta priključka	Utičnica
Ethernet interfejs, tehnika priključivanja	RJ45
Ethernet interfejs, brzina prenosa	10/100 Mbit/s
Ethernet interfejs, funkcija	Parametrisanje i puštanje u rad
Ethernet interfejs, protokol	Modbus TCP
Električni priključak izlaza, vrsta priključka	2x priključni vod
Električni priključak izlaz, tehnika priključivanja	Opružna potezna stezaljka
Električni priključak izlaza, broj polova/žica	8
Električni priključak izlaz, poprečni presek voda	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Električni priključak izlaza, funkcija	Uklopni izlaz
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Dozvola	RCM oznaka
Nominalna visina primene	<= 2000 m NHN
Težina proizvoda	98 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen