


Dupla nipla NPFC-D-2G18-M-F1A

Broj dela: 8133311

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal navojnog vijka	visokolegirani čelik, nerđajući
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen