

# Okrugli cilindar CRHD-63- -PPV-A-MC

Broj dela: 195516

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                  | Vrednost                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                             | 10 mm...500 mm                                                                 |
| Prečnik klipa                                                   | 63 mm                                                                          |
| Prigušenje                                                      | pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo                                    |
| Ugradni položaj                                                 | Proizvoljan                                                                    |
| Dizajn                                                          | Klip<br>Klipnjača                                                              |
| Prepoznavanje položaja                                          | Beskontaktni prekidač                                                          |
| Radni pritisak                                                  | 1 bar...10 bar                                                                 |
| Funkcija                                                        | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                                                     | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                           | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                       | 3 - jaka izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                                                | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                              | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura okruženja                                           | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Dužina prigušivanja                                             | 21 mm                                                                          |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače  | 1682 N                                                                         |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 1870 N                                                                         |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda                                     | 398 g                                                                          |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda                            | 25 g                                                                           |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm                                 | 2912 g                                                                         |
| Dodatak težini na 10 mm hoda                                    | 65 g                                                                           |
| Pneumatski priključak                                           | G3/8                                                                           |
| Materijal poklopca                                              | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Radni materijal zaptivki                                        | NBR<br>TPE-U(PU)                                                               |
| Materijal kućišta                                               | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Materijal klipnjače                                             | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |