

Zglobna glava CRSGS-M6

Broj dela: 195580

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M6
Na osnovu standarda	ISO 12240-4
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Isključeni su: štampane ploče, žice, električni konektori i metalni namotaji sa više od 1% bakra kao legure komponente su isključeni iz upotrebe. Izuzeci su štampane ploče, kablovi, električni konektori i metalni kalemovi sa više od 5% bakra, cinka ili nikla po težini koji su isključeni iz upotrebe. Isključeni su: štampane ploče, žice, električni konektori i metalni namotaji sa više od 5% bakra kao legure komponente su isključeni iz upotrebe. Izuzeci su štampane ploče, kablovi, električni konektori i metalni kalemovi sa više od 5% bakra, cinka ili nikla po težini su isključeni iz upotrebe. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	29 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal spoljašnjeg prstena	visokolegirani čelik
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal unutrašnjeg prstena	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	visokolegirani čelik