


Vakuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Broj dela: 8163214

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Finoća filtera	0.01 µm
Podrška u konfigurisanju	Phyton skripta
Prikaz	LED
Izlazni pritisak 1	-0.062 MPa
Izlazni pritisak 2	0.08 MPa
Normalni protok (normalizovan u skladu sa DIN 1343)	1.2 l/min
Dimenzija Š x D x V	169 mm x 208 mm x 55 mm
Opseg radnog pritiska DC	21.6 V...26.4 V
Potrošnja električne snage	11 W
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Napajanje, funkcija	Opterećenje i funkcionalno uzemljenje
Napajanje, vrsta priključka	Utičnica
Napajanje, tehnika priključivanja	Priključni vod
Napajanje, broj polova/žica	5
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 85 %
Nivo snage zvuka	55 dB(A)
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	1.8 kg
Električno upravljanje	integrirano upravljanje
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem M4
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak: 2	QS-4
Pneumatska veza, broj	2
Boja kućišta	sivo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum, prekriven prahom