


# Montažni držač MS4-WP-F1A

Broj dela: 8176694

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serijska                                          | MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura medija                                | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Težina proizvoda                                  | 39 g                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Radni materijal zaptivki                          | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materijal konektora modula                        | POM<br>visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal vijaka                                  | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materijal ugaonika                                | Aluminijum liven pod pritiskom                                                                                                                                                                                                                                                                     |