


Vakuumski usisni ventil ISV-1/8-F1A

Broj dela: 8217204

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	G1/8
Ispravnost impulsa izbacivanja	8 MPa 8 bar
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potrebni usisni zapreminski protok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	9 g
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Materijal opruge	visokolegirani čelik
Materijal filtera	Aluminijumska legura za obradu Vlakno od nerđajućeg čelika
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu
Materijal šupljeg vijka	Aluminijumska legura za obradu
Materijal plovka	POM