



# Priključni kabl KMP6-26P-16-10

Broj dela: 527548

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Odgovara standardu                              | DIN 41652                 |
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa        |
| Učestalost priključivanja                       | 50                        |
| Težina proizvoda                                | 1145 g                    |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju    |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                  |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                     |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Sub-D                     |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 26                        |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 20                        |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | 2x vijka 4-40 UNC         |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja        |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom         |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj             |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 20                        |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 20                        |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                |
| Nominalni radni napon DC                        | 24 V                      |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 2.8 A                     |
| Otpornost na udarni napon                       | 1 kV                      |
| Dužina kabla                                    | 10 m                      |
| Karakteristika voda                             | Standardno                |
| Uslovi provere voda                             | Uslovi provere na zahtev  |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 88 mm                     |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 132 mm                    |
| Prečnik kabla                                   | 8.8 mm                    |
| Tolerancija, prečnik kabla                      | 0,25 mm                   |
| Struktura kabla                                 | 20 x 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.25 mm <sup>2</sup>      |
| Završeci žica                                   | tupo isečeno              |

| Karakteristika                                             | Vrednost                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vrsta zaštite                                              | IP40                    |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju     |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...70 °C          |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C           |
| Temperatura skladištenja                                   | -25 °C...75 °C          |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L          |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen          |
| Stepen zaprljanja                                          | 2                       |
| Materijal plašta kabla                                     | PVC                     |
| Boja plašta kabla                                          | sivo                    |
| Materijal kućišta                                          | PBT ojačan              |
| Boja kućišta                                               | sivo                    |
| Materijal blokade vijka                                    | Mesing, niklovani       |
| Materijal utičnih kontakata                                | Pozlaćena legura bakra  |