

**ตลับ**  
**QSPLLK18-4**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 130846

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | มินิ                                          |
| ความกว้างปรกติ                         | 2.3 mm                                        |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | โอริง                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| ออกแบบ                                 | ตัว L ยาว                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                            |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar      |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3.5 g                                         |
| ประเภทของรัด                           | หมุดยึด                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | Cartridge 18 mm                               |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม.   |
| แหวนปล่อยสี                            | สีฟ้า                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA เสริมแรง                                   |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                           |
| ซีลท่อวัสดุ                            | NBR                                           |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |