


Fini filter MS6N-LFM-1/2-BRV

Broj dela: 531855

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Seriya	MS
Veličina konstrukcije	6
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno aktiviranje
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	950 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	140 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.99 %
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stepen odvajanja finih čestica	99 %
Zapremina preostalog ulja	0.5 mg/m ³
Stepen odvajanja aerosola ulja	90 %
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom

Karakteristika	Vrednost
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	PC
Radni material zaptivki	NBR
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Težina proizvoda	600 g