

# เบลโล่กริปเปอร์ DHEB-8-E-D-S-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1320776

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                 | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                        | 8                                               |
| ระยะชักของเบลโล่                            | 3.5 mm                                          |
| นати. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ                  | 8 mm                                            |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้            | 11 mm                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                           | ตามต้องการ                                      |
| ฟังก์ชัน                                    | บทบาทเดียว<br>ปิด                               |
| ฟังก์ชันกริปเปอร์                           | ปรับตัวได้                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                     | เมมเบรนหุ้มตัว<br>ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง  |
| แนะนำ                                       | ตัวรับพื้นฐาน                                   |
| การตรวจจับตำแหน่ง                           | ปราศจาก                                         |
| แรงดันใช้งาน                                | 5 bar...8 bar                                   |
| รีเซ็ตความดัน                               | 1 bar                                           |
| แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน           | 4 Hz                                            |
| เวลาเปิดขึ้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 10 ms                                           |
| เวลาปิดขึ้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)      | 30 ms                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                              | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม      | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK             | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ      | VDMA24364 โซน III                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                          | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                              | 5 °C...60 °C                                    |
| ค่าเฉลี่ยช่วงการเปลี่ยนสำหรับเบลโล่         | 1 MioCyc                                        |
| คู่มือมูลค่า payload                        | 0.08 kg                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                            | 15 g                                            |
| ประเภทของรัด                                | พร้อมเกลียวนอก<br>พร้อมน็อตล็อค<br>ทางเลือก:    |
| พอร์ทลม                                     | M3                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                               | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุสุบลม                                  | VMQ (ซิลิโคน)                                   |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                  |
|-------------------|-------------------------|
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม<br>อนินทรีย์ |