

Poklopac VMPA-KMS-H

Broj dela: 533198

FESTO



1 13
14 25

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	DIN 41652
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	71 g
Električni priključak	Utikači / utičnice
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	25
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	3x vijka M3
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Kontakti stezaljke
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalni radni napon AC	3 V
Otpornost na udarni napon	1 kV
Prečnik kabla	6 mm...12 mm
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	sivo
Materijal zatvarajuće navrtke	PA
Radni materijal zaptivki	CR NBR
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra