


# Precizni regulator pritiska MS6N-LRPB-1/2-D7-A8

Broj dela: 534992

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 6                                                                         |
| Serijska                                                                 | MS                                                                        |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                      |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                               |
| Dizajn                                                                   | prethodno upravljani precizni membranski regulator                        |
| Funkcija regulatora                                                      | Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem                 |
| Indikator pritiska                                                       | pripremljeno za G1/8                                                      |
| Radni pritisak                                                           | 0.1 MPa...1.4 MPa<br>1 bar...14 bar                                       |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.1 bar...12 bar                                                          |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.02 bar                                                                  |
| Protok na sekundarnom odzračivanju                                       | 900 l/min                                                                 |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 5000 l/min                                                                |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Nije moguć pogon sa podmazivanjem                                         |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura skladištenja                                                 | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                            |
| Težina proizvoda                                                         | 850 g                                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja na prednju tablu<br>Ugradnja voda sa priborom po izboru:         |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 1/2 NPT                                                                   |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 1/2 NPT                                                                   |
| Pneumatski priključak 3                                                  | G1/4                                                                      |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                            |

| Karakteristika           | Vrednost   |
|--------------------------|------------|
| Radni materijal zaptivki | NBR        |
| Materijal kućišta        | Aluminijum |