

Solenoid coil MSFW-110-50/60-EX

Broj dela: 536933

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Faktor učinka $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristične vrednosti za kaleme	110 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 9,0 VA, snaga zadržavanja 7,0 VA
Dozvoljene oscilacije u frekvenciji	+/- 5 %
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi o niskom naponu
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Dc (CN) EPL Dc (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (CN) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (CN)
ATEX kategorija za gas	II 3G
ATEX kategorija za prašinu	II 3D
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex nA IIC T4 X Gc
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex temperatura u okruženju	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja utičnice	0.4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	3-polni Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast Bakar Čelik
Materijal kalema	Bakar