

Električni interfejs CPV14-GE-DI02-8

Broj dela: 546190

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CP proširenje ogranka	da 32 ulaza 32 izlaza
Interfejs sabirnice polja	po izboru: Utičnica i priključak, M12x1, 5-polni, B-kodirano Pod-D, 9-polni, utičnica
Dijagnostika specifična za uređaj	preko dijagnostike koja se povlači sa uređaja (DPV0) Nedostajući modul na CP ogranku proširenja Kratki spoj/preopterećenje, izlazi Podnapon izlaza Podnapon snabdevanja senzora Podnapon ventila
Tipovi komunikacije	Ciklična komunikacija
Podrška u konfigurisanju	GSD fajl i bitmaps
Maksimalni broj kalemova ventila sa proširenjem ogranka	48
Maksimalni broj kalemova ventila	16
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Brzina prenosa	9,6 kBaud ... 12 MBaud automatsko prepoznavanje
Opseg radnog pritiska DC	20.4 V...26.4 V
Maks. broj izlaza	16 ventilskih namotaja i 32 izlaza 48 ventilskih namotaja
Maks. broj ulaza	32
Nominalni radni napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Preostala valovitost	4 Vss
Nominalni radni napon DC opterećenja	Zavisno od tipa ventila
Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu	Elektronika: <= 100 mA Snabdevanje senzora: Zavisno od senzora
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	310 g
Područje adresiranja	1 ... 125 Podešavanje preko prekidačkog modula
Sertifikacija sabirnice polja	PNO
Galvansko razdvajanje interfejsa sabirnice polja	Opto povezič
LED prikaz specifičan za bus	BUS: Greška komunikacije i konfiguracije
LED prikaz, specifično za proizvod	12/14: Stanje prebacivanja ventila POWER: pogonski napon za snabdevanje elektronike i opterećenja
Identifikacija proizvoda	Skupina proizvoda: 4: ventili
Materijal poklopca	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	CR NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen