


Senzor položaja SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE

Broj dela: 551396

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za T-žleb
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	UK-Eprema propisima Velike Britanije za EMC () UK-Rprema propisima Velike Britanije RoHS ()
KC oznaka	KC-EMV
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	induktivno
Projektovano isključno odstojanje	1.5 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,62 Nerdajući čelik V2A = 0,95 Bakar = 0,6 Mesing = 0,72 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Preciznost ponavljanja u konstantnim uslovima	<= 0,05 mm, bočno približavanje
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	0.1 μs
Maks. uključna frekvencija	4500 Hz
Maks. izlazna struja	150 mA
Maks. uklopna snaga DC	4.5 W
Pad napona	2 V
Induktivno zaštitno prebacivanje	ugrađen
Min. struja pod opterećenjem	0 mA
Preostala struja	10 μA
Otpornost na kratki spoj	sa taktovima
Otpornost na preopterećenje	postoji
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V

Karakteristika	Vrednost
Preostala valovitost	10 %
Struja u praznom hodu	10 mA
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Smer izvoda priključka	uzdužno
Uslovi provere voda	Otpornost na naizmenično savijanje: prema Festo standardu Uslovi provere na zahtev Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 75 mm
Dužina kabla	7.5 m
Karakteristika voda	Standardno / pogodno za energetske lance
Boja plašta kabla	sivo
Materijal plašta kabla	TPE-U(PU)
Materijal izolacionog omotača	PP
Veličina konstrukcije	Žleb 8
Vrsta pričvršćenja	nepostedno uz T-žleb čvrsto zašrafo može se postaviti u otvor odozgo
Obrtni momenat pritezanja	0.6 Nm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta ugradnje	neposredno
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	PA PUR visokolegirani čelik, nerđajući
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napon izolacije	50 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Stepen zaprljanja	3
Dodatna informacija o izboru senzora	za T-žleb
Električni izlaz	NPN
Izbor izvedbe senzora	Posebna konstrukcija