


# กระบอกลมแบบคอมแพค ADVU-12- -A-P-A-S20

หมายเลขชิ้นส่วน: 156060

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                         | มูลค่า                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| อับ                                                 | 1 mm...200 mm                                               |
| Øลูกสูบ                                             | 12 มม.                                                      |
| การทำให้หมด ๑                                       | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                   | ตามต้องการ                                                  |
| ฟังก์ชัน                                            | การแสดงคู่                                                  |
| ปลายก้านลูกสูบ                                      | เกลียวนอก                                                   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                             | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                   | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                     |
| ตัวแปร                                              | ผ่านก้านลูกสูบกลวง                                          |
| แรงดันใช้งาน                                        | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | -20 °C...80 °C                                              |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                       | 0.07 J                                                      |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ | 51 N                                                        |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า    | 51 N                                                        |
| ประเภทของรัด                                        | ทางเลือก:<br>มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                  |
| พอร์ตกลม                                            | M5                                                          |
| สกรูลอกคอวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                 |
| วัสดุหุ้ม                                           | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                        |
| วัสดุซีลไดนามิก                                     | NBR<br>TPE-U (PU)                                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                 |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                        |