

Plastično crevo PUN

Broj dela: 553573

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	3 mm...16 mm
Unutrašnji prečnik	2 mm...11 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...30 bar
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Boja	plavo braon žuti zeleno natur crveno crno srebro prozirna plava fluorescentno žuto fluorescentno zeleno prozirno crvena fluorescentno crno belo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-U(PU)