



# Elektromagnetni ventil VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3

Broj dela: 566444

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 5/2 bistabilni                                                                                                                        |
| Vrsta aktiviranja                                                        | električni                                                                                                                            |
| Veličina ventila                                                         | 10 mm                                                                                                                                 |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 100 l/min                                                                                                                             |
| Pneumatski radni priključak                                              | M3                                                                                                                                    |
| Pogonski napon                                                           | 24V DC                                                                                                                                |
| Radni pritisak                                                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                                                                       |
| Dozvola                                                                  | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                                  | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU direktivi RoHS                |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                                  | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električna pogonska sredstva |
| Vrsta zaštite                                                            | IP40<br>IP65<br>sa utičnicom                                                                                                          |
| Nominalna širina                                                         | 2 mm                                                                                                                                  |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | sa mogućnošću prigušivanja                                                                                                            |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                                                                                  |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                                                           |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | zaustavno<br>impulsno<br>pokriveno                                                                                                    |
| Vrsta upravljanja                                                        | sa predupravljanjem                                                                                                                   |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom                                       | eksterni                                                                                                                              |
| Prekrivanje                                                              | pozitivno preklapanje                                                                                                                 |
| Upravljački pritisak                                                     | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar                                                                                                 |
| Pogodnost za vakuum                                                      | da                                                                                                                                    |
| Uklopno vreme oko                                                        | 8 ms                                                                                                                                  |

| Karakteristika                                           | Vrednost                                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Trajanje uključivanja                                    | 100%                                                                               |
| Maks. pozitivni impuls ispitivanja pri signalu 0         | 700 µs                                                                             |
| Maks. negativni impuls ispitivanja pri signalu 1         | 900 µs                                                                             |
| Karakteristične vrednosti za kaleme                      | 24 V DC: 1,0 W<br>24 V DC: niskonaponska faza 0,3 W, visokonaponska faza 1,0 W     |
| Dozvoljene oscilacije napona                             | +/- 10 %                                                                           |
| Radni medij                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)     |
| Otpornost na oscilacije                                  | Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija | -5 - 50 °C<br>bez smanjivanja struje zadržavanja                                   |
| Otpornost na udare                                       | Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27         |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                    |
| LABS usklađenost                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14       | Klasa 5 prema ISO 14644-1                                                          |
| Temperatura medija                                       | -5 °C...60 °C                                                                      |
| Upravljački medijum                                      | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Temperatura okruženja                                    | -5 °C...60 °C                                                                      |
| Težina proizvoda                                         | 49 g                                                                               |
| Električni priključak                                    | preko električne priključne baze                                                   |
| Vrsta pričvršćenja                                       | po izboru:<br>na priključnoj lajsni<br>sa prolaznim otvorom                        |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14                   | M3                                                                                 |
| Pneumatski priključak 1                                  | M3                                                                                 |
| Pneumatski priključak: 2                                 | M3                                                                                 |
| Pneumatski priključak 3                                  | M3                                                                                 |
| Pneumatski priključak: 4                                 | M3                                                                                 |
| Pneumatski priključak: 5                                 | M3                                                                                 |
| Napomena o materijalu                                    | RoHS-usaglašen                                                                     |
| Radni materijal zaptivki                                 | HNBR<br>NBR                                                                        |
| Materijal kućišta                                        | Aluminijumska legura za obrada                                                     |